

Panasonic



เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์
ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า



น้ำ – สมดุลหล่อเลี้ยงชีวิต

ร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำกว่า 60% ในระหว่างวัน เราอาจสูญเสียน้ำมากถึง 2.5 ลิตร ผ่านการหายใจ, เหงื่อ และการทำงานต่างๆ ของระบบร่างกาย หากร่างกายสูญเสียน้ำในปริมาณมาก อาจส่งผลเสียแก่ร่างกายอย่างมหาศาล จึงกล่าวได้ว่า การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอเป็นหัวใจสำคัญและจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี


*ปริมาณน้ำในร่างกายของผู้ใหญ่อาจลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น



ALKALINE IONIZER

ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

Alkaline Ionizer ช่วยเปลี่ยนคุณภาพน้ำให้กลายเป็นน้ำด่าง และน้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่ไม่เหมือนกับน้ำดื่มทั่วๆ ไป นำไปสู่สุขภาพดียิ่งขึ้น



คุณประโยชน์ 3 ประการของน้ำอัลคาไลน์

HEALTH CLEAN COOK

มั่นใจทุกครั้งที่คุณดื่มน้ำอัลคาไลน์ ช่วยปรับสมดุล ลดกรดในกระเพาะอาหาร
ปลอดภัยในการนำมาหุงต้มและประกอบอาหาร



NEW TK-AS45

นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำอเนกประสงค์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ของพานาโซนิค สามารถสร้างน้ำต่าง
ที่อุดมด้วยค่าวัดกรดด่าง (pH) 4 ระดับ ผลิตน้ำสะอาดบริสุทธิ์
เพื่อการใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน



เครื่องกรองน้ำ อิเล็กโทรไลต์พลังสูง

น้ำบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการกรองน้ำอิเล็กโทรไลต์
พลังสูง (Electrolyzer) ด้วยขั้วไฟฟ้าพิเศษ 5 ขั้นตอน
เพื่อให้เกิดน้ำต่าง ทั้งยังมีวัสดุที่เคลือบผิวด้วยโลหะ
ไทเทเนียมคุณภาพสูงเพื่อความคงทน และยืดอายุ
การใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

* ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น




น้ำต่างอัลคาไลน์

น้ำ ที่มีส่วนประกอบของประจุไฮดรอกไซด์
(Hydroxide / OH-) และไฮโดรเจน
(Hydrogen / H₂) ซึ่งเกิดจากขั้วประจุลบ
ระหว่างกระบวนการกลั่น

Purified Water

Acid Water น้ำกรด

น้ำที่มีส่วนประกอบของประจุไฮโดรเจน
(Hydrogen / H+) และออกซิเจน
(Oxygen / O₂)



ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานดีขึ้น

น้ำอัลคาไลน์มีประสิทธิภาพในการช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผลรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศญี่ปุ่น (Japan Pharmaceutical and Medical Device Act) ว่าการดื่มน้ำอัลคาไลน์เพียงวันละ 0.5 – 1 ลิตรต่อวัน สามารถช่วยให้ระบบทางเดินอาหารในร่างกายมีความสมดุลขึ้น

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นดื่มน้ำอัลคาไลน์เป็นครั้งแรก แนะนำให้ดื่มที่ค่าความต่าง pH 8.5 (Alkaline 1) เพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ทำงานได้ดีขึ้น

ช่วยบรรเทาความอึดอัด ลดแน่นเพ้อ

เพิ่มค่าความต่าง (pH) ในน้ำ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม

สำหรับท่านที่เริ่มต้นดื่มน้ำอัลคาไลน์ครั้งแรก

pH 8.5
(Alkaline 1)



สำหรับท่านที่เคยทดลองดื่มน้ำอัลคาไลน์มาบ้างแล้ว

pH 9.0
(Alkaline 2)



สำหรับท่านที่ดื่มเป็นประจำทุกวัน

pH 9.5
(Alkaline 3)



ทำความสะอาดใบหน้า สะอาดล้ำลึก

น้ำที่มีความเป็นกรดอ่อนๆ มีค่า pH ในระดับที่ใกล้เคียงกับผิวเป็นอย่างมาก จึงมีความอ่อนโยน และเหมาะสำหรับใช้ล้างทำความสะอาดใบหน้าเป็นประจำทุกวัน

สุขภาพ และสภาวะแวดล้อมภายในร่างกาย


เป็นที่ทราบกันดีว่าภายในร่างกายมีค่าความต่างประมาณ pH 7.4 ซึ่งเป็นค่าความต่างที่มากกว่าค่ากลางทั่วไปคือ pH 7 เล็กน้อยเท่านั้น ในทางกลับกันผิวหนังภายนอกของร่างกายกลับมีความเป็นกรดอ่อนๆ โดยมีค่าความเป็นกรดที่ pH 5.3 เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายและผิวพรรณ เราจึงควรรักษาสภาวะความสมดุลนี้ไว้ในร่างกาย

ผิวหนัง: มีความเป็นกรดอ่อนๆ

pH 5.3

ภายในร่างกาย: มีความเป็นด่างอ่อนๆ


pH 7.4



ระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูง กำจัดสารตกค้าง ที่ก่อให้เกิด อันตรายต่อร่างกาย

เครื่องกรองน้ำต่างอัลคาไลน์ของพานาโซนิค ผลิตน้ำบริสุทธิ์ผ่านขบวนการพิเศษ 4 ขั้นตอน
น้ำประปาหรือแหล่งน้ำทั่วไปอาจมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ส่งผลร้ายทำลายสุขภาพ อีกทั้งยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ การได้รับสารปนเปื้อนในปริมาณเพียงเล็กน้อย
อาจทำให้เกิดคั่ง และส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติได้

4 ขั้นตอนสู่การเป็นน้ำบริสุทธิ์



* ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

คุณภาพเหนือชั้นด้วยนวัตกรรมที่สามารถดักจับ
สิ่งปนเปื้อน 17 ชนิด ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
(13 JIS และ 4 JWSA) *1 *2 *3

- * คลอรีน
- * ฟอสฟอรัสขนาดเล็กที่ให้น้ำขุ่น
- * ไตรฮาโลมีเทน
- * ไพรโอคลอโรมีเทน
- * ไดโบโรคลอโรมีเทน
- * คลอโรฟอร์ม
- * โบรโมฟอร์ม
- * เดตราคลอโรเอทิลีน
- * 1 สารจะถูกกำจัดตามวิธีการทดสอบ JIS S3201

กำจัดสิ่งปนเปื้อน
ตามมาตรฐาน
JIS 13

+

กำจัดสิ่งปนเปื้อน
ตามมาตรฐาน
JWSA 4

- * ธาตุเหล็ก (ไมโครน)
- * อลูมิเนียม (ค่ากลางปกติ)
- * จีออสมิน (สารกลั่นดิน)
- * ฟีนอล
- * 2 สารจะถูกกำจัดตามมาตรฐาน JWSA-B

เสริมประสิทธิภาพด้วยถ่านคาร์บอน
ที่ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน

NSF42

ถ่านคาร์บอน
(APG-05TGA 60/200)
ผลิตโดยบริษัท Kuraray จำกัด
ได้ผ่านการทดสอบและรับรอง

คุณภาพจากมาตรฐาน NSF สากล NSF/ANSI Standard 42
ได้รับการตรวจสอบและรับรองเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

* ผลการทดสอบจากไส้กรองที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ของสินค้ารุ่น TK-AS45.

INDEPENDENTLY
CERTIFIED
NSF
COMPONENT

ตรวจสอบและรับรองโดยสถาบันชั้นนำ

สามารถกำจัดแบคทีเรียได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก The Japan
Food Research Laboratories ว่าสามารถกำจัด
แบคทีเรีย (Brevundimonas diminuta)
ได้ถึง 99.999%*



แบคทีเรีย
99.999%





น้ำอัลคาไลน์สามารถซึมเข้าสู่อาหารได้ดีกว่าน้ำประเภทอื่น ทั้งยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยและนุ่มละมุน นำรับประทานอีกด้วย

เผยเคล็ดลับรสชาติอาหารอันแสนยอดเยี่ยม สำหรับชงชาและทำน้ำสต็อก

น้ำอัลคาไลน์ช่วยให้อาหารมีรสชาติดีและแสนอร่อย เปิดประสบการณ์ใหม่ให้สามารถรับรสชาติของอาหารได้อย่างเต็มที่



ใบชา



กุ้งแห้ง



อาหารเนื้อนุ่มละมุนลิ้น

เหมาะสำหรับหุงต้มประกอบอาหาร และสำหรับหุงข้าว



น้ำอัลคาไลน์ช่วยให้เส้นใยอาหารนุ่มนวลรับประทาน และยังช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้ทุกมือเป็นมือแสนอร่อย



เนื้อสัตว์



ข้าว




น้ำดื่มทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

น้ำอัลคาไลน์ประกอบด้วยไฮโดรเจนซึ่งอุดมไปด้วยสารที่ช่วยต่อต้านสิ่งปนเปื้อน

■ ORP* คำนวณวัดคุณภาพน้ำประเภทต่างๆ
* ค่า ORP อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและปัจจัยอื่นๆ

ORP: หน่วยวัดความสะอาดของน้ำ และความสามารถในการทำลายสารปนเปื้อน โดยมีหน่วยวัดเป็นประจุบวกและลบ



พานาโซนิค/ ① อัลคาไลน์ 3: -266 mV ② อัลคาไลน์ 1: +54 mV

* Oxidation Reduction Potential: หน่วยวัดความสะอาดของน้ำ และความสามารถในการทำลายสารปนเปื้อน

การทดสอบและเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดจากชาเขียว

จากการทดลองใส่ชาเขียวปริมาณเท่ากันลงในน้ำอัลคาไลน์ และน้ำประปาทั่วไป ตรวจสอบสารสกัดจากชาเขียวในน้ำอัลคาไลน์ด้วยปริมาณที่เข้มข้นกว่า ทั้งยังทำให้ได้ชาที่มีสีแตกต่างกันด้วย คุณจะเพลิดเพลินกับรสชาติใบชาที่แสนหอมอร่อยได้ดีขึ้นเมื่อดื่มกับน้ำอัลคาไลน์ แม้จะใส่ใบชาเพียงเล็กน้อยก็ตาม



น้ำประปา

น้ำอัลคาไลน์



เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ของพานาโซนิค
ออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนาน
และใช้งานง่ายในทุกวัน


ไส้กรองมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง	ประหยัดน้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณน้ำที่ต้องเสียไป ระหว่างกระบวนการกรอง *เมื่อใช้เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์	กรองไว ไม่ต้องรอนาน ลดเวลาในการกรองน้ำ ให้ความสะดวกสบายกว่าเดิม
--	--	---

คุณภาพสินค้าญี่ปุ่น ที่คุณมั่นใจ

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ของพานาโซนิคทุกชิ้น ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ผลิตภายใต้มาตรฐานระดับสูงของญี่ปุ่น ที่ไม่เพียงใส่ใจในเรื่องของประสิทธิภาพ แต่ยังใส่ใจครอบคลุมไปถึงความสะอาด ปลอดภัย และทนทานสูงสุดด้วย เป็นที่รู้กันดีว่าพานาโซนิคเป็นผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ และเต็มไปด้วยช่างฝีมือ ตามแบบฉบับมาตรฐานญี่ปุ่นในทุกขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันเป็นที่มาของชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก

พานาโซนิคเป็นสมาชิกองค์กรชั้นนำต่างๆ ดังนี้

TK-AS45 กรองน้ำสูงสุดได้ 5 ระดับ



TK-AS45
ขนาด 170 x 101 x 291 มม.
น้ำหนัก ประมาณ 30 กก. (ประมาณ 35 กก. เมื่อเติมน้ำเต็ม)



* แรงดันน้ำ 100 กิโลปาสกาล

NSF CERTIFIED COMPONENT
เสริมประสิทธิภาพด้วยถ่านคาร์บอนที่ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน NSF42 ถ่านคาร์บอน (APG-05TGA 60/200) ผลิตโดยบริษัท Kuraray จำกัด ได้ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจากมาตรฐาน NSF สากล NSF/ANSI Standard 42 ได้รับการตรวจสอบและรับรองเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

- กรองน้ำได้ปริมาณ 2 ลิตรต่อหน้าที่ แรงดันน้ำ 100 kPa
- สถานะไฟเตือนแจ้งเปลี่ยนไส้กรอง
- ระบบการทำงานต่อเนื่อง (Manual)
- ระบบควบคุมระดับน้ำ
- ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ

หน้าจอแสดงผลอายุการใช้งานไส้กรอง

ตรวจสอบอายุการใช้งานไส้กรองได้อย่างง่ายได้ด้วยหน้าจอแสดงผลที่แจ้งให้ทราบว่าต้องทำการเปลี่ยนไส้กรองเมื่อใด



ประหยัดน้ำได้มากกว่าและสะดวกมากกว่า ด้วยโหมดทำงานต่อเนื่อง (Auto Mode / Continue Mode)*


กรณีเมื่อใช้น้ำคุณภาพเดียวกันเป็นเวลา 10 นาทีหรือน้อยกว่านั้นให้กดปุ่ม Continue Mode ซึ่งการทำความสะดวกชั่วฟ้าจะไม่ทำงาน หรือไม่เริ่มต้นทันที ด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องรอนานกว่าเครื่องจะทำความสะอาดเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังไม่มีน้ำเสีย จึงสามารถประหยัดน้ำได้ และนำน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น นำไปใช้ซักผ้าและล้างจานได้ เป็นต้น

* ระหว่างที่โหมดต่อเนื่องทำงานสถานะไฟ "Continue" จะแสดง

สะดวกสบายยิ่งกว่าสำหรับทุกเวลา

- หุงข้าว	- เติมน้ำบางส่วนขณะปรุงอาหาร
- ใช้ถ้วยตวง	- เมื่อเติมน้ำอัลคาไลน์เกิน 1 แก้ว

สวิตช์ที่ใช้งานง่าย สะดวกมือ



ปราศจากน้ำเสียระหว่างเปิดใช้ระบบกรองน้ำ

เมื่อใช้งานผ่านระบบกรองน้ำ สามารถกรองน้ำบริสุทธิ์ได้ 100% โดยปราศจากน้ำเสีย

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติจะทำงานทันที หลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ

* ยกเว้นในกรณีเปิดใช้ระบบการใช้งานต่อเนื่อง

เปลี่ยนไส้กรองได้

เครื่องกรองน้ำรุ่น TK-AS45 สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้โดยใช้ไส้กรองรุ่น

TK-AS45C1



ขั้นตอนการติดตั้ง

■ ก๊อกน้ำที่ติดตั้งได้

เกลียวนอก	เกลียวใน	ก๊อกทั่วไป
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสกรู 22 มม	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสกรู 24 มม	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปลายท่อ 13 - 24 มม
 ถอดตะแกรงกรอง (ไม่ใช่)	 ถอดตะแกรงกรอง (ไม่ใช่)	 มากกว่า 10 มม หรือ มากกว่า 10 มม
 Adaptor (มีให้)	 Adaptor (มีให้)	 Adaptor (มีให้)
	รวม	(มีสกรู 4 ชิ้น)

■ ก๊อกน้ำที่ติดตั้งไม่ได้

 ปลาย 10 มม หรือน้อยกว่า	 ทำจากเรซิน	 ไม่มีหัวหัวโลหะ	 ก้านหัวละอองน้ำ	 มีเซ็นเซอร์
---	---	--	---	--

คุณสมบัติ Deluxe Model
TK-AS45

ELECTROLYSIS	ความสามารถการกรอง	5 ระดับ (อัลคาไลน์: 3 ระดับ, Purified, Weak acidic: 1 level)
	ปริมาณน้ำจ่ายออก (ปริมาณน้ำที่ไหล)	2.0 ลิตร/นาที (แรงดันน้ำ 100 kPa) / 3.0 ลิตร/นาที (แรงดันน้ำ 200 kPa)
	กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส	ทำงานต่อเนื่อง
	ความสามารถในการทำงานต่อเนื่อง*2	ประมาณ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง
	อายุเครื่อง Electrolyzer	ประมาณรวม 850 ชม. (ระยะเวลาผลิตน้ำไอออน, เวลาในการทำความสะอาดเท่านั้น)
คุณสมบัติการกรองน้ำ *1	การทำความสะอาด	ทำความสะอาดอัตโนมัติ (8 วินาที) / ระยะเวลาที่น้ำ ประมาณ 3 วินาที
	จำนวนชั่วโมงไฟฟ้า วัสดุชั่วโมงไฟฟ้า	3 แพลทินัมเคลือบไทเทเนียม
	ปริมาณน้ำบริสุทธิ์จ่ายออก	2.0 ลิตร/นาที (แรงดันน้ำ 100 kPa)
	อัตราการไหลขณะกรองน้ำ	2.5 ลิตร/นาที (แรงดันน้ำ 100 kPa)
	ไส้กรอง	TK-AS45C1 คาร์บอนที่ได้รับการรับรองโดย NSF ⁶
	สารที่สามารถกรองได้ ตามมาตรฐาน JIS	คลอรีน ³ 12,000 ลิตร
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ทำให้น้ำขุ่น ⁴ 12,000 ลิตร
		ไตรฮาโลมีเทน ³ 12,000 ลิตร
		2 MIB (สารกลืนดิน) ³ 12,000 ลิตร
		สารตะกั่ว (ที่สามารถละลายได้ในน้ำ) ³ 12,000 ลิตร
		คลอโรฟอร์ม ³ 12,000 ลิตร
		โบรโมไดคลอโรมีเทน ³ 12,000 ลิตร
		ไดโบรโมคลอโรมีเทน ³ 12,000 ลิตร
		โบรโมฟอร์ม ³ 12,000 ลิตร
		เตตราคลอโรเอทิลีน ³ 12,000 ลิตร
		ไตรคลอโรเอทิลีน ³ 12,000 ลิตร
		1.1.1 ไตรคลอโรเอทิลีน ³ 12,000 ลิตร
		แคปตาไลติก (สารเคมีทางการเกษตร) ³ 12,000 ลิตร
	สารที่สามารถกรองได้ ตามมาตรฐาน JWSA	ธาตุเหล็ก (ไม่ครอน) ⁵ ✓
		อลูมิเนียม (ค่ากลางปกติ) ⁵ ✓
		จือออสเมียม (สารกลืนดิน) ⁵ 12,000 ลิตร
		ฟีนอล ⁵ 12,000 ลิตร
ข้อมูลทั่วไป	อัตราการกำจัด	แบคทีเรีย : 99.999%
	อายุไส้กรอง ที่แนะนำให้เปลี่ยน	12,000 ลิตร
	วัสดุไส้กรอง	ใยสังเคราะห์ คาร์บอนขนาดเล็ก เซรามิค ผงคาร์บอน ไส้กรองเมมเบรน (MF)
	สารที่ไม่สามารถกรองได้	ธาตุเหล็กละลายในน้ำ โลหะหนัก (เงิน ทองแดง เป็นต้น) เกลือทะเล
	อัตราค่าไฟฟ้า อัตราการใช้ไฟ (หน่วยต่ออุณหภูมิ)	220-240v, 50Hz, 0.3A ประมาณ 55W (ประมาณ 1W ขณะพร้อมทำงาน Standby)
	อุณหภูมิที่น้ำที่สามารถใช้ได้	กรองน้ำที่ต่ำกว่า 35°C (ต่ำกว่า 80°C เมื่อเลือกไม่กรองในลักษณะผ่านน้ำตรงจากก๊อกน้ำแบบ Bypass)
	แรงดันการใช้น้ำ (Dynamic pressure)	70-350 kPa
	แรงดันน้ำเข้า (Static pressure)	70-750 kPa
	ความยาวสายไฟ	ประมาณ 3 เมตร
	อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย	ฟิวส์ 2.5A
	อุปกรณ์ป้องกันเครื่องไหม้ (Isolation transformer)	ป้องกันไหม้ (รีเซตอัตโนมัติ ทำงานเมื่ออุณหภูมิ 120°C)/ Thermal Fuse (ทำงานเมื่ออุณหภูมิ 145°C)

*1 : น้ำที่เป็นอัลคาไลน์และน้ำกรดอ่อนอัตราการไหลผ่านกรองเท่ากันคือ 80%
*2 : ระยะเวลาที่สั้นกว่าอาจขึ้นอยู่กับคุณภาพและการใช้น้ำ
*3 : ค่านี้เป็นอัตราการกรองได้คิดเป็น 80% ตามการทดสอบของ JIS S 3201
*4 : ค่านี้เป็นอัตราน้ำที่ไหลผ่านไส้กรอง 50% ตามการทดสอบของ JIS S 3201
*5 : ค่านี้เป็นอัตราการกำจัด 80% ตามมาตรฐานการทดสอบ JWPAS B โดย
สมาคมเครื่องกรองน้ำแห่งประเทศไทย JWSA ธาตุเหล็ก ชนิดพิเศษ และ
อลูมิเนียมค่ากลางไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดของประสิทธิภาพการทำน้ำบริสุทธิ์
*6 : สารคาร์บอน (APG-05TGA 60/200) ผลิตโดย Kuraray Co., Ltd. ทดสอบและ
รับรองโดย NSF/ANSI Standard 42 ของ NSF สำหรับการผลิตเท่านั้น
(รับรองเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)



พานาโซนิคได้รับมาตรฐาน ISO 14001
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง



Find us on
Facebook

[www.facebook.com/
PanasonicThailand](https://www.facebook.com/PanasonicThailand)

2021

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000

18/6 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th

Panasonic